

**Ausschaltvorwarner 24 Sec**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 4 A

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Beleuchtung**

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert 0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast 0 VA

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 55 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe 35 mm

Breite 35 mm

Tiefe 64 mm