



WXF005

**Prekidač, potezni, jezgro, gallery, 2M**

**Tehničke karakteristike**

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

**Identifikacija**

Raspored konstrukcije Srednja ploča

**Povezivost**

Vrsta montaže Uklopna montaža

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 1

**Dimenzije**

Dimenzije 45 x 45 mm

Ugrađena dubina 41 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 41 mm

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK IK05

**Električna struja**

Nazivna struja 10 A

**Veza**

Vrsta kontakata 2-smjerno

**Tekst**

Rasvjeta Za osvjetljenje

Promjena načina rada 2-smjerno