



ESC427

Contactor 25A 2NA+2NC 230V

Características técnicas

Conexión

| | |
|-------------------|-----------|
| Tipo de contactos | 2NC + 2NA |
|-------------------|-----------|

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 25 A |
|----------------------------|------|

Capacidad

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Tensión

| | |
|--|-------------|
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4000 V |
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 250 V |
| Tensión asignada de empleo en alterna | 230 - 230 V |
| Tensión circuito de mando en AC | 230 - 230 V |
| Tensión circuito de mando en DC | 0 - 0 V |

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 - 50 °C |
|-------------------------------|-------------|

Uso

| | |
|---------------------|-------------|
| Categoría de empleo | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

Condiciones de uso

| | |
|--|-------------|
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -40 - 80 °C |
|--|-------------|

Endurancia

| | |
|--|--------|
| Número de maniobras mecánicas | 100000 |
| Endurancia eléctrica en número de ciclos | 30000 |

Potencia

| | |
|--|--------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 4,50 W |
| Consumo de arranque | 21 VA |

Dimensiones

| | |
|-------------|----------|
| Altura | 83 mm |
| Anchura | 35,75 mm |
| Profundidad | 60 mm |

Conexión

| | |
|---------------------|---|
| Número de contactos | 4 |
|---------------------|---|

Equipo

| | |
|---|----|
| Número de contactos NA | 2 |
| Número de contactos NC | 2 |
| Con interruptor para interruptor manual | No |

Conexión

| | |
|---|------------------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 1 - 6 mm ² |
| Sección transversal de conductor rígido | 1 - 10 mm ² |

Instalación, montaje

| | |
|------------------------|----------------|
| Par de apriete nominal | 1,20 - 1,20 Nm |
|------------------------|----------------|

Arquitectura

| | |
|-----------------|---|
| Número de polos | 4 |
|-----------------|---|

Sostenibilidad

| | |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|