



ESL463S

Contacteur Silencieux 63A, 4F, 12V

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de contact 4NO

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Capacité

Nombre de modules 3

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Tension assignée d'isolement 440 V

Tension assignée d'emploi Ue 400 - 400 V

Tension circuit de commande en CA 12 - 12 V

Tension circuit de commande en CC 12 - 12 V

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Usage

Catégorie d'emploi AC-7a/AC-7b

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Textes

Conseil de sécurité Les contacteurs silencieux ne sont pas adaptés à une utilisation intensive (alimentation 24/7). Pour ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres 100000

Endurance électrique en nombre de cycles 30000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 24.50 W

Consommation à l'appel 5.20 VA

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 54 mm

Profondeur 60 mm

Raccordement

Nombre de contacts 4

Equipement

Nombre de contacts NO 4

Nombre de contacts NF 0

Avec interrupteur pour commutation manuelle Non

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 16 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 25 mm²

Architecture

Nombre de pôles 4

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui