




FWU41S1



### Coffret FW encastré 4 rangées 48 modules, IP30, classell, niche 657x315x115mm

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré Cloison creuse

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

##### Équipement

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

##### Capacité

Nombre de modules	48
-------------------	----

##### Dimensions

Hauteur	703 mm
Largeur	353 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	652 mm
Largeur de montage	310 mm

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

##### Dimensions

Profondeur de montage	112 mm
Nombre d'unités de largeur	12

##### Cache, porte

Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

##### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

##### Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

##### Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

##### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----