



WXF005

Prekidač, potezni, jezgro, gallery, 2M

Tehničke karakteristike

Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Siva              |
| RAL kod         | 7011              |
| Obrada površine | Mat               |
| Materijal       | Polikarbonat (PC) |
| Obrada          | Neobrađeno        |

Identifikacija

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Raspored konstrukcije | Srednja ploča |
|-----------------------|---------------|

Povezivost

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Uklopna montaža |
|---------------|-----------------|

Kontrole i indikatori

|            |   |
|------------|---|
| Broj tipki | 1 |
|------------|---|

Dimenzije

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Dimenzije                         | 45 x 45 mm |
| Ugrađena dubina                   | 41 mm      |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 41 mm      |

Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 10 A |
|----------------|------|

Veza

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Vrsta kontakata | 2-smjerno |
|-----------------|-----------|

Tekst

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rasvjeta             | Za osvjetljenje |
| Promjena načina rada | 2-smjerno       |