



LNH0006M3

**Fusible NH000 gG 500V 6A indicateur central, pattes sous tension**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Course

gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz

500 - 500 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

6 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé

Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC60898-1

120 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

1.60 W

**Dimensions**

Hauteur

79 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

51 mm

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui