



TXA111



### Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

#### Connectivité

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec système bus radio-KNX | Non |
|----------------------------|-----|

#### Courant électrique

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Courant de sortie | 320 mA |
|-------------------|--------|

#### Tension

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension de service | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tension de sortie | 28 - 32 V |
|-------------------|-----------|

#### Raccordement

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|----------------------------|

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|----------------------------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Type de connection / prise | QuickConnect |
|----------------------------|--------------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Textes

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fusible | Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Raccordement | Le conducteur de terre protégé doit être connecté |
|--------------|---------------------------------------------------|

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

#### Alimentation électrique

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tension d'alimentation | 230 V AC |
|------------------------|----------|

#### Dimensions

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre d'unités de largeur | 4 |
|----------------------------|---|

#### Durabilité

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|