



FWQ51P1

Opbouwveldverdeler IP30, 800x300x161 mm, 60 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	5
Aantal verdelerrijen	5
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	60
----------------	----

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	800 mm
Breedte	300 mm
Diepte	160 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0

Afmetingen

Inbouwdiepte	0 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Ja
----------------------------	----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----