



SBN432

## Interruptor Modular 4 Pólos 32A

### Características técnicas

#### Arquitetura

Número de polos	4
N.º de polos	4P

#### Corrente elétrica

Corrente nominal	32 A
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A	32 A
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B	32 A
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A	32 A
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B	32 A
Capacidade nominal de produção de curto-circuitos Icm inferior a 415 V AC, de acordo com a IEC60947-3	0,67 kA
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947	0,48 kA
	3000A/80A gG parallel 32A gG

#### Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	1,80 - 1,80 Nm
---------------------------	----------------

#### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	400 - 400 V
Tipo de alimentação de tensão	AC
Tensão nominal de isolamento Ui	440 V

#### Instalação, montagem

Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal de parafuso
---	----------------------

#### Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

#### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Dimensões

Altura	83 mm
Largura	35 mm
Profundidade	68 mm
Dimensões	83 x 35 mm

#### Equipamento

Número de contactos NA	4
Número de contactos NF	0

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

#### Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

#### Endurância

N.º de manobras mecânicas	200000
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos	25000
N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC22 em ciclos	25000

---

**Potência**

Potência total dissipada em IN	6 W
Potência dissipada por polo	1,50 W

---

**Conetividade**

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes desalinhados
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Bornes desalinhados

---

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim