




SPK900

Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Normen

Anforderungsklasse IEC61643	C1
	C2
	C3
	D1
	B2

Spannung

Bemessungsspannung U_c nach IEC61643-1	3.30 V
Schutzpegel U_p nach IEC61643-1	0.10 kV

Elektrischer Strom

Nennableitstrom I_n 8 - 20 μs C2 IEC61643	0.91 kA
Max. Ableitvermögen (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Abmessungen

Höhe	102 mm
Breite	25 mm
Tiefe	63.5 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----