



TXA111



Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 4

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 320 mA

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 28 - 32 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.75 - 2.5 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze quickconnect

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Teksten

Zekering Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Aftakpunt Aardleider moet aangesloten worden

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen

Voeding

Voedingsspanning 230 VAC

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 4

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja