



EMN001



IP20



Trappenhuisautomaat basis 30 sec. - 10 min.

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting Draadaansluiting
------------------------	--

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Verlichting

Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	1000 VA
---	---------

Maximale belasting TL-lamp	3600 VA
----------------------------	---------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
----------------------------	-----------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Instellingen

Tijdvertraging	30 S - 10 Min
----------------	---------------

Afmetingen

Breedte	17,50 mm
---------	----------

Diepte	64 mm
--------	-------

Teksten

Aftakpunt	Voor 3- en 4-draads circuit (automatische herkenning)
-----------	---

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W
-----------------------------	--------

Teksten

Schakelmodus	Maakcontact
--------------	-------------

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
--------------	--------------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----