



HW1N316DB

**ACB HW1 42kA 1600A 3P Wyłącznik powietrzny wysuwny do wyzwalacza sentinel**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	1600 A
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny I <sub>cu</sub> dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	42 kA
Znam. zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub> dla 230V AC wg PN-EN 60947-2	42 kA
Znam. zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub> dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	42 kA

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	6000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	25000

**Napięcie**

Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>	12000 V
Typ napięcia zasilania	AC

**Rezystancja**

Rezystancja wewnętrzna	50 μΩ
------------------------	-------

**Architektura**

Liczba biegunów	3
Liczba biegunów chronionych	3
Typ konstrukcji urządzenia	Wysuwny
Układ biegunów	3P3D

**Wyzwalanie**

Czas odpowiedzi przy zamykaniu	45 ms
--------------------------------	-------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	358,60 W
--	----------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
---------------------------	-----