




EMN001



Trappenhuisautomaat basis 30 sec. - 10 min.

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Capaciteit

Aantal modulen 1

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting
Draadaansluiting

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Verlichting

Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 1000 VA

Maximale belasting TL-lamp 3600 VA

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm²

Instellingen

Tijdvertraging 30 S - 10 Min

Afmetingen

Breedte 17,50 mm

Diepte 64 mm

Teksten

Aftakpunt Voor 3- en 4-draads circuit (automatische herkenning)

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V 2300 W

Teksten

Schakelmodus Maakcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja