




EMN001



Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Tensione nominale d'impiego CA | 230 - 230 V |
|--------------------------------|-------------|

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Connettività

| | |
|---------------------|---|
| Tipo di connessione | Terminale a vite Collegamento dei cavi |
|---------------------|---|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|-----------|
| Montaggio su | Guida DIN |
|--------------|-----------|

Illuminazione

| | |
|---|---------|
| Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo | 1000 VA |
|---|---------|

| | |
|----------------------------------|---------|
| Carico max. lampade fluorescenti | 3600 VA |
|----------------------------------|---------|

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

Connessione

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Sezione conduttore flessibile | 1 - 6 mm ² |
|-------------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sezione conduttore rigido | 1.5 - 10 mm ² |
|---------------------------|--------------------------|

Impostazioni

| | |
|-----------|---------------|
| ritardato | 30 S - 10 Min |
|-----------|---------------|

Serie

| | |
|-----------|----------|
| Larghezza | 17,50 mm |
|-----------|----------|

| | |
|------------|-------|
| Profondità | 64 mm |
|------------|-------|

Testo

| | |
|-------------|---|
| Derivazione | Per circuiti a 3 o 4 fili (riconoscimento automatico) |
|-------------|---|

Potenza

| | |
|--|--------|
| Lampada a incandescenza/alogena da 230 V | 2300 W |
|--|--------|

Testo

| | |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di commutazione | Contatto di chiusura |
|----------------------|----------------------|

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione su guida DIN |
|-------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
|---------------------|---------------------|

Sostenibilità

| | |
|----------------|----|
| Senza alogenri | Si |
|----------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|