



EMN001



IP20



Automático escada simples

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Capacidade

Número de módulos 1

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso
Ligação por fio

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Iluminação

Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo 1000 VA

Carga máxima lâmpada fluorescente 3600 VA

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Modo de configuração

Temporização 30 S - 10 Min

Dimensões

Largura 17,50 mm

Profundidade 64 mm

Textos

Ligação Para circuito de 3 e 4 condutores (deteção automática)

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halógeno 230V 2300 W

Textos

Modo de comutação Contacto NA

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

Conformidade RoHs Sim