



EMN001



IP20



Stubišni automat, 1NO, 30s-10min, 16A, 230V

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon U_e 230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Kapacitet

Broj modula 1

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka
Žičana veza

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Rasvjeta

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom 1000 VA

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke 3600 VA

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 55 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 1 - 6 mm²

Presjek krutog provodnika 1.5 - 10 mm²

Postavke

Vremenska odgoda 30 S - 10 Min

Dimenzije

Širina 17,50 mm

Dubina 64 mm

Tekst

Spajanje/čvorište Za krug sa 3 i 4 vodiča (automatska detekcija)

Snaga

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V 2300 W

Tekst

Promjena načina rada NO kontakt

Način instalacije Za montažu na DIN šinu

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da