




EMN001



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 30"-10', 230V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση καλωδίων

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση 1000 VA

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού 3600 VA

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 55 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 10 mm²

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση 30 S - 10 Min

Διαστάσεις

Πλάτος 17,50 mm

Βάθος 64 mm

Κείμενο

Διακλάδωση Για κυκλώματα 3 και 4 αγωγών (αυτόματη ανίχνευση)

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2300 W

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη επαφή NO

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι