



ESC465

### Contacteur 63A, 2F+2O, 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

|                  |       |
|------------------|-------|
| Type de contacts | 2O+2F |
|------------------|-------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V      |
| Tension assignée d'isolement        | 440 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 400 - 400 V |
| Tension circuit de commande en CA   | 230 - 230 V |
| Tension circuit de commande en CC   | 0 - 0 V     |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 50 °C |
|------------------------|-------------|

##### Usage

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Catégorie d'emploi | AC-7a/AC-7b |
|--------------------|-------------|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |
|-----------------------------------|-------------|

##### Endurance

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 100000 |
| Endurance électrique en nombre de cycles | 30000  |

##### Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 11,50 W  |
| Consommation à l'appel            | 62,50 VA |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 85 mm |
| Largeur    | 54 mm |
| Profondeur | 60 mm |

##### Raccordement

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de contacts | 4 |
|--------------------|---|

##### Équipement

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Nombre de contacts NO                       | 2   |
| Nombre de contacts NC                       | 2   |
| Avec interrupteur pour commutation manuelle | Non |

##### Raccordement

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 16 mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 25 mm² |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |