




KB163A

**Phasenschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 12 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 1 |
|-----------|---|

**Abmessungen**

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 210 mm |
|-------|--------|

**Spannung**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub> | 4500 V |
|------------------------------------------|--------|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 415 - 415 V |
|-------------------------------------------|-------------|

**Anschluss**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Phasenschiene mit Stift |
|-----------------------|-------------------------|

**Kapazität**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 12 |
|---------------|----|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|