



LNH1125M6A

### Fusível de facas NH1 aM 125A 690V

#### Características técnicas

##### Arquitetura

Curva	aM
-------	----

##### Fusível

Dimensão do fusível	NH1
---------------------	-----

Características do fusível	aM
----------------------------	----

##### Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

Tensão nominal de funcionamento Ue	690 - 690 V
------------------------------------	-------------

Tensão nominal de 50 Hz AC	690 - 690 V
----------------------------	-------------

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

##### Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

##### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	80 kA
---	-------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	8 W
--------------------------------	-----

##### Dimensões

Altura	135 mm
--------	--------

Largura	39,50 mm
---------	----------

Profundidade	64,5 mm
--------------	---------

##### Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----