



ESC463

**Contacteur 63A, 4F, 230V**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de contact	4NO
-----------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
Courant assigné d'emploi en AC3	32 A

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Tension nominale d'isolement Ui	440 V
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension de commande en CC	0 - 0 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

**Usage**

Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

**Conditions d'utilisation**

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	21,50 W
Consommation à l'appel	62,50 VA

**Dimensions**

Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm

**Raccordement**

Nombre de contacts	4
--------------------	---

**Equipement**

Nombre de contacts à fermeture	4
Nombre de contacts à ouverture	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	No

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui