



ESC464

Contactora 63A, 4NF, 230V 3M

Características técnicas

Conexão

Tipo de contactos	4NF
-------------------	-----

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	440 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	400 - 400 V
Tensão de comando AC	230 - 230 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
------------------------------	-------------

Uso

Categoria de utilização	AC-7a/AC-7b
-------------------------	-------------

Condições de utilização

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
---	-------------

Endurância

N.º de manobras mecânicas	100000
N.º de manobras elétricas em ciclos	30000

Potência

Potência total dissipada em IN	20 W
Consumo à chamada	62,50 VA

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	60 mm

Conexão

Número de contactos	4
---------------------	---

Equipamento

Número de contactos NA	0
Número de contactos NF	4
Com comando manual	Não

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 25 mm ²

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim