



HW2S420FB

Offener Leistungsschalter 2000A 4P 100kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	2000 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I _{cu} bei 400 V AC IEC60947-2	100 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I _{cs} bei 230 V AC nach IEC60947-2	85 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I _{cs} bei 400 V AC nach IEC60947-2	85 kA

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	8000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	25000

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Widerstand

Innenwiderstand	9 µΩ
-----------------	------

Architektur

Polanzahl	4
Gerätebauform	Festeinbau

Auslösung

Reaktionszeit beim Schliessen	50 ms
-------------------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja