



EMN005

Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka Žičana veza
------------	----------------------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Rasvjeta

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom	1000 VA
--	---------

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke	3600 VA
--	---------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 55 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Postavke

Vremenska odgoda	30 S - 10 Min
------------------	---------------

Dimenzije

Širina	17,50 mm
--------	----------

Dubina	64 mm
--------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----