Productdatablad
SB440



SB440

Schakelaar 4-polig 40 A

Technische eigenschappen

Uitvoering	
Aantal polen	4
Pooltype	4P
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	40 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	10 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	40 A
Installatie, montage	
Aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
Spanning	
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Capaciteit	
Aantal modulen	4
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Afmetingen	
Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	72 mm
Afmetingen	85 x 70 mm
Samenstelling	
Aantal maakcontacten	4
Aantal verbreekcontacten	0
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede soepele ader	16 mm^2
Aansluitdoorsnede massieve ader	25 mm^2
Levensduur	
Maximale aantal mechanische schakelingen	150000
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22	30000
Vermogen	
Totaal vermogensverlies onder IN	2,80 W

Afbeeldingen | tekeningen

