



LNH1100M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 100A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik	aM
-----------------------	----

**Sicherung**

Sicherungsgrösse	NH1
------------------	-----

Sicherungscharakteristik	aM
--------------------------	----

**Spannung**

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
-------------------------------	-------------

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	100 A
-----------	-------

**Einsatzbedingungen**

Isoliert	Nein
----------	------

**Elektrische Hauptattribute**

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	80 kA
--	-------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6.30 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Höhe	135 mm
------	--------

Breite	39.50 mm
--------	----------

Tiefe	64.5 mm
-------	---------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----