




505601



Interruptor cartão, 1NA+1NF, 2A 250V

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	2 A
Corrente de contacto momentânea	2 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Cartão de hotel
--------------------------	-----------------

Materiais

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41 mm
Profundidade da montagem	31,20 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	0
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Pode ser iluminado utilizando unidades com lâmpadas luminescente e incandescentes com terminal N Para iluminação ou monitorização de circuitos
Modo de comutação	Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

Berker K.x / Berker Q.x / Berker S.x/B.x
--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim