Fiche technique du produit
WNC160

WNC160

IP55

Prise courant SCHUKO couv clape saillie protec renf contre cont acc cubyco gr/gr

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	250 V
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15 - 30 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC) Polypropylène (PP) Thermoplastique
Traitement	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	24,1 %
Dimensions	
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	63 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Profondeur de montage	65 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Raccordement	
Type de connexion / prise	Borne de connexion
Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm²
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	1,0 - 2,5 mm²
Installation, montage	
Montage sur	En saillie
Position de montage/connexion	Horizontal
Connectivité	
Type de raccordement	Fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant
Couvercle, porte	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité	
Nombre de modules	1

Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP55
Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé

Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification	
Avec inscription	Non

Textes	
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Marquage	Sans marquage
Borne	Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier

Adapté à
cubyko

Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui