



ESL427SDC

Magneetschakelaar 25 A, 2 maak, 2 verbreek, geruisarm, 12 V DC

Technische eigenschappen

Aansluiting

Soort contact 1 verbreek + 1 maak

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 25 A

Capaciteit

Aantal modules 2

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 4000 V

Nominale isolatiespanning U_i 440 V

Nominale spanning U_e 400 - 400 V

Stuurspanning AC 0 - 0 V

Stuurspanning DC 12 - 12 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Gebruik

Gebruikerscategorie AC-7a/AC-7b

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen 100000

Elektrische levensduur in aantal cycli 30000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder I_N 5,80 W

Verbruik bij inkomen 2,80 VA

Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 35,75 mm

Diepte 60 mm

Samenstelling

Aantal maakcontacten 2

Aantal verbreekcontacten 2

Met schakelaar voor handbediening Nee

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 10 mm²

Installatie, montage

Aandraaimoment 1,20 - 1,20 NM

Duurzaamheid

RoHS conform Ja