Produktový list
SFM132



SFM132

Přepínač (I-II) 1S+1R, 32A

Technické vlastnosti

Architektura	
Počet pólů	1
Typ pólu	1P
Elektrický proud	
Jmenovitý proud	32 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	0,48 kA
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A	32 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	32 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A	32 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	32 A
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 240 V AC podle IEC 60947-3	0,48 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	0,48 kA
Instalace, montáž	
Jmenovitý utahovací moment	1,80 - 1,80 Nm
Napětí	
Provozní napětí AC	230 - 230 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	440 V
Instalace, montáž	
Typ dolního připojení modulárních zařízení	Šroubová svorka
Napětí	
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V
Kapacita	
Počet modulů	1
Bezpečnost	
Stupeň krytí IP	IP20
Frekvence	
Frekvence	50 - 60 Hz
Rozměry	
Výška	83 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	68 mm
Rozměry	83 x 17.50 mm
Vybavení	
Počet kontaktů NO	1
Počet kontaktů NC	1
Podmínky použití	
Provozní teplota	-20 - 50 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C
Připojení	
Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 10 mm^2
Průřez plného vodiče	1.5 - 16 mm^2
Trvanlivost	
Mechanická životnost v cyklech	200000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC21	25000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC22	25000

Výkon	
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,50 W
Ztrátový výkon na pól	1,50 W

Konektivita	
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení	Posunutá svorka
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Posunutá svorka

Udržitelnost	
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano