Produktdatablad
SFM132



SFM132

Tekniska egenskaper

Arkitektur	
Antal poler	1
Antal poler	1P
Elektrisk ström	
Märkström	32 A
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	0,48 kA
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	32 A
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	32 A
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	32 A
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	32 A
Märkslutförmåga Icm under 240V AC enligt IEC 60947-3	0,48 kA
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 60947	0,48 kA
Spänning	
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Installation, montering	
Nominellt åtdragningsmoment	1,80 - 1,80 Nm
Spänning	
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	440 V
Installation, montering	
Typ av nedre anslutning på normkomponeter	Skruvanslutning
Spänning	
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
Kapacitet	
Antal moduler	1
Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Frekvens	
Frekvens	50 - 60 Hz
Dimensioner	
Höjd	83 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	68 mm
Dimensioner	83 x 17.50 mm
Utrustning	
Antal slutande kontakter	1
Antal NC-kontakter	1
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-20 - 50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
Anslutning	
Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm^2
Area solid ledare	1.5 - 16 mm^2
Uthållighet	
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	200000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC21	25000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC22	25000

Ström	
Total effektförlust vid nominell märkström	1,50 W
Förlusteffekt per pol vid In	1,50 W

Anslutning	
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Särad anslutningsplint
Övre anslutning för normkomponter	Särad anslutningsplint

Hållbarhet	
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja