



SPC203N

Odvodnik prenapona, tip 3, 1P+N, $U_c=264V$, $I_n=5kA$, $U_p=1.25kV$, signalni kontakt

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Napon

Nazivni radni napon U_e	240 - 240 V
Kontinuirani radni napon U_C u skladu sa standardom IEC 61643-1	264 V
Razina naponske zaštite U_p prema standardu IEC 61643-1	1,25 kV
Razina naponske zaštite U_p L-PE/N-PE prema IEC 61643-11	1,40 kV
Razina naponske zaštite U_p L-N/PEN IEC 61643-11	1250 V
Nazivni napon	240 - 240 V

Električna struja

Nazivna struja pražnjenja I_n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA
Maks. uređaj za prenaponsku zaštitu, paralelni priključak (osigurač)	32 A
Nazivna struja pražnjenja	10 kA

Dimenzije

Visina	93,40 mm
Širina	17,70 mm
Dubina	67 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 80 °C
-------------------	-------------

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže	TN-S TT
-------------	------------

Povezivost

Indikator	Optika
-----------	--------

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom	Da
-----------------------------------	----

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.2 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.2 - 4 mm ²
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	2,50 - 2,50 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	4 - 4 mm ²

Arhitektura

Broj polova	2
-------------	---

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643	T2 T3
--------------------------	----------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----