



WNC161

Toma Schuko, completa superficie, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Gris oscuro
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	65 mm
Número de unidades	2
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	0 mm
Profundidad de montaje	0 mm

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Borne rosado
--------------------------	--------------

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	Sí

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP55

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con inscripción	No
-----------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Cubierta total
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Hager cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí