



LVZDU1-3

Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße NH1-NH3

Konnektivität

Anschlussart Ohne

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Architektur

Polanzahl 3

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Installation, Montage

Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene 32 - 32 Nm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP2X

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 - 690 V

Abmessungen

Abmessungen 741 x 100 mm

Abstand Sammelschienen 185 mm

Höhe 741 mm

Tiefe 190 mm

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Elektrischer Schutz

Mit Fehleranzeige Nein

Funktionen

Doppelt unterbrechend Nein

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja