



LNH2300M

**NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 500V 300A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | gG |
|-----------------------|----|

**Sicherung**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Sicherungsgrösse | NH2 |
|------------------|-----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sicherungscharakteristik | gG |
|--------------------------|----|

**Spannung**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Versorgungsspannungsart | AC |
|-------------------------|----|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 500 - 500 V |
|-------------------------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|---------------------------------|-------------|

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 300 A |
|-----------|-------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------|--------|

**Leistung**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 31 W |
|---------------------------------------|------|

**Abmessungen**

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 135 mm |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 49 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 62 mm |
|-------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|