



LNH2300M

### Fusible NH2 gG 500V 300A indicateur central, préhenseur sous tension

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Courbe	gG
--------	----

##### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH2
-----------------------------	-----

Caractéristique du fusible	gG
----------------------------	----

##### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Tension assignée d'emploi Ue	500 - 500 V
------------------------------	-------------

Tension assignée CA 50 Hz	500 - 500 V
---------------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	300 A
-------------------------	-------

##### Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	120 kA
---	--------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	31 W
-----------------------------------	------

##### Dimensions

Hauteur	135 mm
---------	--------

Largeur	49 mm
---------	-------

Profondeur	62 mm
------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----