



HTN663E

### Disjoncteur de branchement SLS 3P+N,E-63 version montage sur rail DIN

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Courbe             | E      |
| Type de pôles      | 3P+N   |
| Nombre de pôles    | 4      |
| Position du neutre | Droite |

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Installation, montage

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Montage           | Rail DIN |
| Couple de serrage | 4 - 4 Nm |

##### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement | 690 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 400 V |

##### Courant électrique

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif | 1.05 - 1.2 A |
| Capacité de commutation nominale Icn                               | 25 kA        |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

##### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 50 mm <sup>2</sup> |

##### Dimensions

|            |              |
|------------|--------------|
| Hauteur    | 110 mm       |
| Largeur    | 108 mm       |
| Profondeur | 85 mm        |
| Dimensions | 110 x 108 mm |

##### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée par pôle à In  | 8.40 W  |
| Puissance dissipée totale sous IN | 25.20 W |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -25 - 55 °C |
| Température de stockage/transport | -25 - 80 °C |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Illustrations | dessins

