



LNH1224M6A

NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 224A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

aM

Sicherung

Sicherungsgröße

NH1

Sicherungscharakteristik

aM

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

224 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

13,50 W

Abmessungen

Höhe

135 mm

Breite

39,50 mm

Tiefe

64,5 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja