



VE312SN

Vector IP65, 3x12 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
Tension assignée d'emploi en DC	1000 - 1000 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	3
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non

Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	552 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	151 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	12
----------------------------	----

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte simple

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

Matière

Matière	Polycarbonate (PC)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Équipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C
Indice de protection avec porte IP	IP65

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui