




41091909

### B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, biały

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

##### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 40 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Łączność

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                   |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |

##### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

##### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

##### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych | Zintegrowane światło orientacyjne |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

##### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Tak |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

## Dane katalogowe produktu

### 41091909

---

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku                                                                |
| Oslona         | Oslona centralna                                                           |
| Oswietlenie    | Dodatkowa korzyść – połączenie gniazdka z lampką orientacyjną              |
| Okablowanie    | Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)                   |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowo-windowymi                                              |

#### Odpowiednie do

Berker B.x

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|