Fiche technique du produit
SBN433



SBN433

Interrupteur modulaire 4 pôles 32A avec grande capacité de raccordement

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de pôles	4P

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	32 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	32 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3	0,67 kA
Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947	0,48 kA
Courant de court-circuit conditionnel Inc avec fusible suivant IEC/EN60669-2-4	6000A/80A gG parallel 32A gG

Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V

Installation, montage

Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

Capacité

Nombre de modules	4

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	69 mm
Dimensions	83 x 70 mm

Equipement

Nombre de contacts NO	4
Nombre de contacts NC	0

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 16 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 25 mm^2

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	60000
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	5000
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles	5000

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	4,70 W
Puissance dissipée par pôle à In	1,20 W
Connectivité	
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Borne décalée
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Borne décalée
Compatibilité	
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Durabilité	
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui