




SBN463

Вимикач навантаження 4-полюсний 63A/400В

Технічні характеристики

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A	63 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	63 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A	63 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	63 A
Номинальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	1,33 kA
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cs} на 1 с згідно з IEC 60947	0,94 kA
Номинальний умовний короткозамкнений струм I _{nc} із запобіжником згідно з IEC/EN 60669-2-4	6000A/80A gG parallel 32A gG

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
---	-------------

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Напруга

Тип напруги живлення	AC
Номинальна напруга ізоляції U _i	440 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	6000 V

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	70 mm
Глибина	69 mm
Розміри	83 x 70 mm

Обладнання

Кількість контактів NO	4
Кількість контактів NC	0

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	2.5 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	2.5 - 25 mm ²

Витривалість

Кількість механічних процесів	60000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах	5000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах	5000

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	9,20 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	2,30 W

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes