



BKG300801

**Base Canal de sol acier BKG 300x80 en Longueur de 2m**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Largeur	300 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	22200 - 22200 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	86
---	----

**Dimensions**

Hauteur minimale de la chape	80 mm
Plage de niveling	90 - 245 mm

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

**Notice**

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

**Dimensions**

Nombre d'unités d'installation intégrées	25
--	----

**Equipement**

Nombre de compartiments	3 - 3
Fixation au mur de séparation (cloison)	Fixation par encliquetage
Avec cloison	Oui

**Installation, montage**

Ouverture de montage	Sans
Paroi latérale de surface/auge de plancher	Galvanisé

**Matière**

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier

**Cache, porte**

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué

**Fonctions**

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
--	-----

**Matière**

Traitement de surface	Galvanisé
-----------------------	-----------

**Fonctions**

Avec bac de plancher	Oui
----------------------	-----

**Cache, porte**

Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

