



HTN680C

Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-80A, 230/400В, 6М

Технічні характеристики

Архітектура

Крива	Cs
Тип полюса	3P+N
Кількість полюсів	4

Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	4 - 4 Nm
--------------------------------	----------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i	690 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Електричний струм

Мін./макс. порогове значення теплової операції AC	1,13 - 1,45 A
Номінальна ємність перемикання I_{cp}	25 kA

Ємність

Кількість модулів	6
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 35 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 50 mm ²

Розміри

Висота	110 mm
Ширина	108 mm
Глибина	85 mm
Розміри	110 x 108 mm

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	11,30 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	33,90 W

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 80 °C

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----