



LNH1224M6A

Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt niez. aM 224A 690 VAC

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1
---------------------------------	-----

Charakterystyka bezpiecznika	aM
------------------------------	----

##### Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 - 690 V
--	-------------

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz	690 - 690 V
----------------------------------	-------------

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	224 A
-----------------	-------

##### Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

##### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
--	-------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	13,50 W
--	---------

##### Wymiary

Wysokość	135 mm
----------	--------

Szerokość	39,50 mm
-----------	----------

Głębokość	64,5 mm
-----------	---------

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----