



VE312SN

**Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	1000 - 1000 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Ja
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	36
---------------	----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	552 mm
Breite	310 mm
Tiefe	151 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	12
---------------------------------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform

Ja