




EE820



## Detector mov. 140° IP55 br

### Características técnicas

#### Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	140 -140 °

#### Modo de configuração

Temporização	5 S - 15 Min
--------------	--------------

#### Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Dimensões

Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m
--------------------------------	---------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
------------------------------	-------------

#### Materiais

Cor	Creme
-----	-------

Material	Plástico
----------	----------

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

#### Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Adequado para utilização no exterior	Sim
--------------------------------------	-----

#### Textos

Função	Só pode ser utilizado como unidade individual
--------	---

Modo de instalação	Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador
--------------------	--

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----