



VH60EP

Caja emp. pared hueca golf VH, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
---------------------------------	----

Montaje en	Pared hueca
------------	-------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Potencia

Pérdida de potencia máxima por armario a $\Delta T=20K$	27 W
---	------

Equipo

Número de carriles	5
--------------------	---

Número de filas	5
-----------------	---

Número de sección en anchura	1
------------------------------	---

Con cierre	No
------------	----

Tiene bloque de terminales neutro	No
-----------------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	60
-------------------	----

Número de terminales de semimódulos por rail	120
--	-----

Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

Dimensiones

Altura	880,50 mm
--------	-----------

Anchura	348 mm
---------	--------

Profundidad	94,50 mm
-------------	----------

Altura de la instalación	846 mm
--------------------------	--------

Anchura de instalación	314 mm
------------------------	--------

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
------------------------------	---

Número de bloqueos	0
--------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	90 mm
------------------------	-------

Número de unidades de ancho	12
-----------------------------	----

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Materiales

Material	Plástico
----------	----------

Código RAL	9010
------------	------

Colour	Blanco puro
--------	-------------

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
---	----

Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta	Sí
-------------------------------------	----

Equipo

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	850 °C

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----